


HOLEX**Klitschijf (A) perforatie 15-voudig, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5779 500
GTIN	4062406201883
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.

Klitschijf met halfopen spreiding, korund (A).

Voldoet aan 567790.

Toepassing:

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk).

Universeel **allround product** voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Universeel **allround product** voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en

kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	150 mm
Korrelgrootte	500
Inhoud	500

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal afzuiggaten	15
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150
PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm	567887 150

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm

567990 147

Klitschijf (A)perforatie 15-voudig Korrelgrootte 500

567790 500