


**Klitschijf (A) perforatie 15-voudig, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 600****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG5779 600    |
| GTIN          | 4062406201890 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.

Klitschijf met halfopen spreiding, korund (A).

Voldoet aan 567790.

**Toepassing:**

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk).

Universeel **allround product** voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Universeel **allround product** voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en

kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

**Technische beschrijving**

|               |        |
|---------------|--------|
| Schijf-Ø      | 150 mm |
| Korrelgrootte | 600    |
| Inhoud        | 500    |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Slijpmiddelaanduiding            | A                     |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %               |
| Productnaamattribuut             | Ø 150 mm              |
| Aantal afzuiggaten               | 15                    |
| Aandrijfmachine                  | Excenterschuurmachine |
| Maximale omtreksnelheid          | 40 m/s                |
| Producttype                      | Klitschijf            |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm | 567990 147 |
| PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm  | 567887 150 |

|  |            |
|--|------------|
| PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm                   | 567885 150 |
| Klitschijf (A)perforatie 15-voudig Korrelgrootte 600 | 567790 600 |