

**Schuurschijf, Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5401 36
GTIN	4062406201906
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zirkoonkorund (ZA) met **uitstekende kosten-batenverhouding** voor economische toepassing op staal en non-ferrometalen.

Voldoet aan 554018.

**Technische beschrijving**

Inhoud	250
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	25000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Schuurschijf

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	beperkt geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	beperkt geschikt
droog	geschikt

## Accessoires

Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 36

554018 36