

HOLEX**Vlies-finishingsschijf, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5406 100
GTIN	4062406201982
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. universeel en krachtig **nylonvlies**.

Voldoet aan 554053.

Toepassing:

voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Uitvoering	A coarse
Schijf-Ø	76,2 mm

Korrelvergelijking	100
Fijnheidsgraad	grof
Inhoud	150
Slijpmiddel	Nylonvlies
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 75 mm	554092 75
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 100	554053 100