

**Garant****eco-afsteekzwaard, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/3,1 mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	273562 26/3,1
GTIN	4062406202668
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Toepassing:**

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of nr. 319132 – 319133 (VDI-houder).

**Reservedeel:**

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.

Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

## Technische beschrijving

Steekbreedte w	3,1 mm
Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	26 mm
Serie	Eco
Voor maximale werkstuk-Ø	75 mm
Totale lengte L	110 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard