

**Garant****eco-afsteekzwaard, neutraal, Zwaardhoogte h<sub>5</sub> / steekbreedte w: 26/4,1 mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273562 26/4,1 |
| GTIN          | 4062406202675 |
| Artikelklasse | 21U           |

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Toepassing:**

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of nr. 319132 – 319133 (VDI-houder).

**Reservedeel:**

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.

Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

## Technische beschrijving

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Serie                                  | Eco      |
| Steekbreedte w                         | 4,1 mm   |
| Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub> | 26 mm    |
| Voor maximale werkstuk-Ø               | 80 mm    |
| Totale lengte L                        | 110 mm   |
| Inzetsoort                             | neutraal |
| Inwendige koeling                      | ja       |
| Systemsleutel                          | ja       |

axiaal insteken mogelijk

nee

Producttype

Steekzwaard