

Garant**eco-afsteekzwaard, neutraal, Zwaardhoogte h₅ / steekbreedte w: 26/3,1 mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273564 26/3,1 |
| GTIN | 4062406202750 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving

Uitvoering:

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
Met koelvloeistofoverdracht voor opnames van andere producenten (bijv. EWS).

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of nr. 319132 – 319133 (VDI-houder).

Reservedeel:

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.

Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| Voor maximale werkstuk-Ø | 75 mm |
| Serie | Eco |
| Steekbreedte w | 3,1 mm |
| Hoogte van beitelhouder h ₅ | 26 mm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Inzetsoort | neutraal |
| Inwendige koeling | ja |

| | |
|--------------------------|------------|
| Systeemsleutel | ja |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Steekwaard |