



Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	623505 M4
GTIN	4020772044350
Artikelklasse	63Q

Omschrijving

Uitvoering:

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Schachtlengte: 90 mm

Kophoogte inwendige maat F: 6,8 mm

Schacht-Ø: 9 mm

Technische beschrijving

Voor schroeven	M4
Schachtlengte	90 mm
Schacht-Ø	9 mm
Kophoogte inwendige maat F	6,8 mm
Type	22417A

Producttype

Dopsleutel