



Momentsleutel zonder schaal, Maximaal draaimoment: 12Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657320 12
GTIN	4562135128562
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met kunstharsgreep.

Vast ingebouwde omschakelbare ratel.**Functie:**

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

Geschikt instelgereedschap nr. 657325.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gewicht	190 g
Aandrijfvierkant	1/4 inch
maximaal draaimoment	12 Nm
Draaimomentbereik	2 - 12 Nm
Aflezingsomschakelaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppeling
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	125 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Totale lengte L	185 mm
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	QSP
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Stelsleutel Type 1	657325 1
Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60
Draaimomenttester voor momentsleutels 'SmartCheck' Maximaal draaimoment 10 Nm	654650 10