

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623505 M10
GTIN	4020772044398
Artikelklasse	63Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

**Toepassing:**

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

**Norm:****DIN 22417 A**

Schachtlengte: 140 mm

Kophoogte inwendige maat F: 15,05 mm

Schacht-Ø: 20 mm

**Technische beschrijving**

Schachtlengte	140 mm
Kophoogte inwendige maat F	15,05 mm
Schacht-Ø	20 mm
Voor schroeven	M10
Type	22417A

Producttype

Dopsleutel