

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623505 M12
GTIN	4020772044404
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schachtlengte: 160 mm

Kophoogte inwendige maat F: 16,55 mm

Schacht-Ø: 20 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø	20 mm
Schachtlengte	160 mm
Kophoogte inwendige maat F	16,55 mm
Voor schroeven	M12
Type	22417A

Producttype

Dopsleutel