

Garant**Krimpapparaat, Type: SU1/US****Bestelgegevens**

Bestelnummer	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

Krimpapparaat met geïntegreerde luchtkoeling op krimppositie.

Maximaal krimpbare gereedschapslengte 500 mm.

Opbergmogelijkheid voor wisselschijven.

Krimpapparaat GARANT SU1.

Toepassing:

- **Voor contourafhankelijke luchtkoeling.**
- **Voor het krimpen en uitzetten voor schachten van HM en HSS.**
- **Krimpbereik Ø 3 – 32 mm.**

Levering:

- **4 Wisselschijven Ø 3 – 32 mm nr. 354240.**
- **Klemring.**
- **1 Paar hittehandschoenen.**

Accessoires:

- **Geschikte onderbouw nr. 354291.**
- **Reserve-wisselschijven nr. 354240.**
- **Gereedschaps-basisopnames nr. 354225 – 354227.**
- **Koeladapter voor luchtkoeling nr. 354235 – 354236.**
- **Koeleenheid nr. 354215 CU1.**

Breedte: 700 mm

Hoogte: 986 mm

Diepte: 533 mm

Aansluiting: 3/PE-AC-480 V/50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW

Vermogen: 11 kW

Gewicht: 45 kg

Technische beschrijving

Gewicht	45 kg
Hoogte	986 mm
Vermogen	11 kW
Breedte	700 mm
Diepte	533 mm
Serie	SU1
Aansluiting	3/PE-AC-480 V/50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Krimpapparaat

Accessoires

Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 4 mm	354268 4
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50 SK	354225 50
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Onderbouwkast	354290
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 5 mm	354268 5
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Onderbouwkast voor krimpapparaat Breedte 1500 mm	354291 1500
Hittebestendige handschoenen, paar Handschoenmaat 8	094645 8
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 8 mm	354268 8
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 3 mm	354268 3
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 10 mm	354268 10
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Onbewerkt koelinzetstuk	354279
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 12 mm	354268 12
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 6 mm	354268 6
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40 SK	354225 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
	354225 30

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-
schacht 30 SK

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12