

Garant
Koeleenheid, Type: CU1/US

Bestelgegevens

Bestelnummer	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Artikelklasse	31E

Omschrijving
Uitvoering:

- **Opbergmogelijkheid voor koelinzetstukken.**
- **Stand-alone-variant.**
- **2 × gedwongen geleide contactkoelers (geen beschadiging van gereedschap!).**

Toepassing:

- **Voor contourafhankelijk koelen.**

Levering:

- **Inclusief actieve koeler.**
- **5 Koelinzetstukken Ø 6 – 32 mm nr. 354260.**

Accessoires:

- **Geschikte onderbouw nr. 354290.**
- **Koelinzetstukken nr. 354260 – nr. 354279 in de reserveonderdelenlijst.**

Opmerking:

Voor het gebruik van de actieve koeler is 1,4 liter ethyleenglycol (bijv. Glysantin G48) nodig.

Breedte: 430 mm

Hoogte: 902 mm

Diepte: 533 mm

Gewicht: 39 kg

Actieve koeler breedte: 413 mm

Actieve koeler hoogte: 415 mm

Technische beschrijving

Actieve koeler hoogte	415 mm
Actieve koeler vermogen	0,47 kW
Diepte	533 mm
Breedte	430 mm
Actieve koeler diepte	283 mm
Hoogte	902 mm
Actieve koeler breedte	413 mm
Gewicht	39 kg
Actieve koeler aansluiting	2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
Actieve koeler gewicht	22 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Accessoires voor krimpapparaat

Accessoires

Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 5 mm	354268 5
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 3 mm	354268 3
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Onbewerkt koelinzetstuk	354279
Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-schacht 63 PSC	354227 63
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9

Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-schacht 32 HSK	354226 32
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 6 mm	354268 6
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40 SK	354225 40
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 8 mm	354268 8
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-schacht 40 PSC	354227 40
Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-schacht 80 HSK	354226 80
Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-schacht 50 PSC	354227 50
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50 SK	354225 50
Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-schacht 63 HSK	354226 63
Onderbouwkast	354290
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 30 SK	354225 30
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 10 mm	354268 10
Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-schacht 30 PSC	354227 30
Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-schacht 40 HSK	354226 40
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-schacht 50 HSK	354226 50
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 4 mm	354268 4
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-schacht 100 HSK	354226 100
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Koelinzetstuk 4,5° Voor span-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Koelinzetstuk 3° Voor span-Ø D1 12 mm	354268 12