

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260014 12/06
GTIN	4045197797544
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269021 1
ISO-code houder	SCACR/L 1212M06
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Koplengte L <sub>1</sub>	12 mm
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	150 mm
Plaatafmeting	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500