

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	16 mm
Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SCACR/L 1616M06
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500