

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	8 mm
Koplengte L ₁	8 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	SCACR/L 0808M06
Schachtgrootte	8 mm
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500