

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Totale lengte L	150 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Koplengte L ₁	10 mm
Functiebreedte L ₄	10 mm
Schachtgrootte	10 mm
ISO-code houder	SCACR/L 1010M06
Plaatafmeting	6 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500