

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260015 12/06 |
| GTIN | 4045197797803 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Koplengte L ₁ | 12 mm |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 12 mm |
| Schachtgrootte | 12 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269021 1 |
| ISO-code houder | SCACR/L 1212M06 |
| Plaatafmeting | 6 mm |
| geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7 | 674248 TX7 |
| Spanschroef Type 1 | 269021 1 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |