

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	16 mm
Schachtgrootte	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Totale lengte L	150 mm
Plaatafmeting	6 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
ISO-code houder	SCACR/L 1616M06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500