

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SCACR/L 1616M09
Functiebreedte L ₄	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269021 2
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269021 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500