

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDACR/L 0808M07
Plaatafmeting	7 mm
Schachtgrootte	8 mm
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	8 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Koplengte L ₁	12,7 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500