

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 mm
Plaatafmeting	7 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	10 mm
ISO-code houder	SDACR/L 1010M07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500