

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDACR/L 1212M07
Totale lengte L	150 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Plaatafmeting	7 mm
Schachtgrootte	12 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	15 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500