

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260298 16/07
GTIN	4045197797872
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	SDACR/L 1616M07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Koplengte L ₁	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500