

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
ISO-code houder	SDACR/L 1212M11
Koplengte L ₁	18 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 2	269021 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500