

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SDACR/L 1616M11
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269021 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269021 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500