

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Functiebreedte L ₄	10 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDACR/L 1010M07
Schachtgrootte	10 mm
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500