

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SDACR/L 1212M07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Functiebreedte L ₄	12 mm
Schachtgrootte	12 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500