

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	SDACR/L 1616M11
Schachtgrootte	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269021 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500