

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDNCN 1010M07
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	15 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	5,2 mm
Schachtgrootte	10 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500