

**Garant****Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	21 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
ISO-code houder	SDNCN 1212M11
Schachtgrootte	12 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	6,2 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanschroef Type 2	269021 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500