



## Werkjack Pulsschlag, donkerblauw / antraciet, Confectiemaat DE: 110



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 091152 110    |
| GTIN          | 4053813264493 |
| Artikelklasse | 06K           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Hoogwaardige workwear** van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere **reflecterende elementen** voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.

**Werkjack** met gedetailleerde snit en **CORDURA®-versterking** bij de ellebogen.

- **Kraag met comfortabel stretch-inzetstuk in de nek.**
- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Twee zijzakken met drukknopsluiting.**
- **Twee binnenzakken, waarvan één met vak voor een mobiele telefoon.**
- **Front met ritsluiting en baard-/kinbeschermer.**
- **Schouders, mouwboorden en zoom met stretch-inzetstukken.**

#### Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Werkjack** in de kleurencombinatie **korenblauw / zwart** onder nr. 091151.

Maattabel met internationaal confectionmatenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Wassen: 60 °C Bonte was

### Technische beschrijving

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Maat US                             | 39/36  |
| Maat UK                             | 39L  |
| Maat IT                             | 48L  |
| Confectiemaat DE                    | 110  |
| Maat FR                             | 48L  |
| Serie                               | Pulsschlag   |
| Speciale dienstverlening            | Textielveredeling                                    |
| Maat ES                             | 48L  |
| Maat NL                             | 110  |
| Geslacht                            | Heren  |
| Materiaalsamenstelling              | 65% Polyester  |
| Materiaalsamenstelling              | 35% Katoen   |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Wassen                              | 60 °C Bonte was                                      |
| Bleken                              | niet bleken  |
| Chemische reiniging                 | Reiniging met perchloorethyleen                      |
| Drogen                              | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken                            | heet, tot maximaal 200 °C                            |
| Kleur                               | donkerblauw / antraciet                              |
| Producttype                         | Werkjack   |