

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SDNCN 1616M11
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	21 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	8,6 mm
Schachtgrootte	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269021 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500