

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260904 10/11
GTIN	4045197798008
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
ISO-code houder	STJCR/L 1010M11
Totale lengte L	150 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Koplengte L ₁	16 mm
Functiebreedte L ₄	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500