

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269021 1
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Koplengte L ₁	16 mm
Schachtgrootte	12 mm
ISO-code houder	STJCR/L 1212M11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500