

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
Schachtgrootte	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Functiebreedte L <sub>4</sub>	10 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	STJCR/L 1010M11
Koplengte L <sub>1</sub>	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500