

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schachtgrootte	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Functiebreedte L ₄	12 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1212M11
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	26 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef Type 1	269021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200