

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1616M11
Koplengte L ₁	26 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Totale lengte L	150 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 1	269021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200