

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
ISO-code houder	SVACR/L 1212M16
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269021 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500