

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	26 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schachtgrootte	10 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	10 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1010M11
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Plaatafmeting	11 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7

674248 TX7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200