

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Schachtgrootte	12 mm
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1212M16
Functiebreedte L ₄	12 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500