

BENNING**Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM5-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Microampèremeetbereik voor ionisatiestroommeting, doorgangsmeting via zoemer en rode led voor luidruchtige omgevingen.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding. Draadtemperatuurvoeler, rubberen beschermholster met magnetische hanger.

Technische beschrijving


Weerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Capaciteit	0,01 nF – 1 mF
Weergavebereik	6000

Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 300 V
Kalibratie	I3
Kalibratie	I7
Frequentie	0,01 Hz – 50 kHz
Spanningsensor (contactloos)	ja
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 600 V
Diodetest	ja
Wisselspanning AC	0,1 mV – 600 V
Gelijkstroom DC	0,1 µA – 10 A
Wisselstroom AC	1 mA – 10 A
Basisnauwkeurigheid	0,5 %
Geheugenfunctie	Pmin / Pmax
Geheugenfunctie	HOLD
Doorgangsmeting	ja
Temperatuur	-40 - 400 °C
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Materiaal behuizing	kunststof
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027520 A
DAkKS-kalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027540 A
DAkKS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3
	027000 3

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3



Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3