

BENNING**Spanningzoeker DUSPOL[®], Apparaattype: PROFIPOL+****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met testervergrendeling voor bediening met één hand bij contactdozen en voor veilig opbergen. Spanningsweergave kan ook bij lege of verwijderde batterijen functioneren.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Technische beschrijving

Polariteitstest	Led
Doorgangsmeting	akoestisch/led
Weergave	Led
Weergavebereik AC	12 - 690 V

Fasetest	Led
Contactloze kabelbreukdetector	ja
Overspanningscategorie	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Weergavebereik DC	12 - 690 V
IP-klasse	IP 54
Kalibratie	I1
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------