



Stalen precisieliniaal roestvrij, gelaserde schaalverdeling, Lengte: 1500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461400 1500
GTIN	2050001951434
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Schaalverdeling met laserstraal diep ingegraveerd. **Zeer precieze schaalverdeling**. Oppervlak gematteerd. Bijzonder robuust en slijtvast. **Elk exemplaar afzonderlijk gecontroleerd en voorzien van ID-nummer.**

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,2 mm
Kalibratie	F10
Doorsnede dikte	1 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Lengte	1500 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 2000/2 mm	026200 2000/2
--	---------------