

**Garant****Gatzaag, bimetaal, Diameter: 37mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	589010 37
GTIN	4045197798329
Artikelklasse	51S

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Robuuste breukvaste constructie** met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf Ø 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.

- **Variabele vertanding 4/6 tanden per inch voor trillingsarme loop.**
- **Maximale zaagdiepte voor alle maten 38 mm.**
- **Nauwkeurig geslepen tanden – Zeer snel zagen en zuivere snijkanten.**

### Toepassing:

Op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, **edelstaal**, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).

### Advies:

De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

### Opmerking:

**Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bimetalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.**

**Boorkronen voor steen zie nr. 788000, 788040, 788050.**

**HM-cirkelsnijders voor staal zie nr. 118400, 118500, 119000.**

---

## Technische beschrijving

Diameter	37 mm
aanbevolen toerental aluminium	360 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental RVS	120 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental staal	240 min <sup>-1</sup>
Tanden per inch	4 / 6
Producttype	Gatzaag

---

## Accessoires

Opnameschacht Type 210S	589310 210S
Centreerboor HSS Type 6KT	589430 6KT
Opnameschacht Type 210L	589310 210L
Centreerboor HM-uitgerust Type 6KT	589432 6KT