

PRYOR**Set slagcijfers, 10-delig Dotstress 0 – 9, Letterhoogte: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085425 3
GTIN	5022044018297
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Lowstress Dotstress handslagstempels voorzien van een radiusreliëf, hierbij wordt het materiaaloppervlak bij het stempelen blootgesteld aan een geringere belasting.

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch.

Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen **tot een sterkte van 1200 N/mm².**

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Schachtdikte	6,35
totale lengte	63,5 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------