

**PRYOR****Sets slagletters, 26-delig Dotstress A – Z, Letterhoogte: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085442 6
GTIN	5022044018266
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Lowstress Dotstress handslagstempels voorzien** van een radiusreliëf, hierbij wordt het materiaaloppervlak bij het stampelen blootgesteld aan een geringere belasting. van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Normaal schrift;** d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

**Krachtige precisiestempel,** chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Toepassing:**

Voor het signeren van materialen **tot een sterkte van 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schachtdikte	9,5
--------------	-----

totale lengte	70 mm
Producttype	Handslagstempel

---

## Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------