

**Opnamepen vorm A staal, Ø D: 25 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370040 25
GTIN	2050001876096
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

staal, gehard en geslepen.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.

Te gebruiken als voet of geharde aanslag voor installaties.

Buiten-Ø d_{n6} : 25 mm

Lengte 1: 25 mm

Kraaglengte L_2 : 25 mm

Schroefdraad M: M5

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M5
Lengte 1	25 mm
Kraaglengte L_2	25 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Buiten-Ø d_{n6}	25 mm
Producttype	Installatie-spansysteem

