



Opnamepen vorm A staal, Ø D: 40 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370040 40
GTIN	2050001876379
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

staal, gehard en geslepen.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.

Te gebruiken als voet of geharde aanslag voor installaties.

Buiten-Ø d_{n6} : 40 mm

Lengte 1: 40 mm

Kraaglengte L_2 : 40 mm

Schroefdraad M: M6

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	40 mm
Lengte 1	40 mm
Kraaglengte L_2	40 mm
Schroefdraad M	M6
Buiten-Ø d_{n6}	40 mm
Producttype	Installatie-spansysteem

