

**Opnamepen vorm B Staal, Ø D: 10 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370044 10
GTIN	2050001873439
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

staal, gehard en geslepen.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.

Te gebruiken als voet of geharde aanslag voor installaties.

Buiten-Ø d_{n6} : 7 mm

Lengte 1: 7 mm

Kraaglengte L_2 : 10 mm

Schroefdraad M: M 3

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	10 mm
Schroefdraad M	M 3
Kraaglengte L_2	10 mm
Lengte 1	7 mm
Buiten-Ø d_{n6}	7 mm

